



## Porte-tournevis dynamométriques, Couple maximal: 500cNm



### Données de commande

N° commande	659991 500
GTIN	2050001922328
Classe d'article	66F

### Description

#### Adapté(s) pour:

Lames de rechange pour Torx® 659995 et Torx Plus® 659996, ainsi que l'assortiment 659990.

### Description technique

Couple maximal	500 cNm
Plage de couples	60 - 500 cNm
Précision de mesure du couple	±6 %
Plage de couples	0,6 - 5 Nm
Lecture commutable	Nm
Longueur totale L	131,4 mm
Procédé de mesure	Couple
Feedback	à déclenchement
Réglage de la valeur de déclenchement	préréglé

Type de raccordement	Lames interchangeable
Principe de déclenchement	Déclenchement à course courte mécanique
Réglage de la valeur de déclenchement	préréglé
Série	Dinaplus
Sens de serrage	Serrage à droite
Possibilité de journalisation des données	non
Signalisation de déclenchement	haptique
Méetrologie	mécanique
Couple fixe	oui
Type de produit	Tournevis dynamométriques