

**Kokon**
**Cliquet réversible, 3/8" avec éjecteur, Type:**


## Données de commande

N° commande	635050
GTIN	4991644060580
Classe d'article	63R

## Description

### Exécution:

Avec levier d'inversion droite / gauche.

### Norme:

#### DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

### Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 3/8 pouce

Longueur totale: 200 mm

Nombre de dents: 24

## Description technique

Carré d'entraînement	3/8 pouce
Norme	DIN 3120
Norme	DIN 3122
Longueur totale	200 mm
Nombre de dents	24
Angle de reprise	15 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé

