



## Cliquet de précision "Zyklop Metal", réversible, 3/8" avec éjecteur



### Données de commande

N° commande	635295
GTIN	4013288174048
Classe d'article	63F

### Description

#### Exécution:

Avec levier d'inversion droite / gauche. Avec éjecteur.

#### Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

#### Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

#### Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 3/8 pouce

Nombre de dents: 72

### Description technique

Référence fabricant	8004 B
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Longueur totale	222 mm
Nombre de dents	72
Angle de reprise	5 degré
Matériau	Acier au chrome-molybdène
Surface	chromé mat
Type de produit	Cliquets

