



Clés col de cygne Forme de mâchoire, Ouverture: 13mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 612900 13 |
| GTIN | 4018754003501 |
| Classe d'article | 63A |

Description

Exécution:

Forgées, tête avec carré pour insertion d'outils d'entraînement, tels que cliquet, rallonge, etc.

Utilisation:

Endroits difficilement accessibles, grâce au choix des outils modulaires.

Matière(s):

Acier au chrome Alloy-Steel, chromé, finition polie / chants arrondis (pas d'arêtes vives).

Remarque(s):

Outils d'entraînement adaptés, voir codes art. 632000 – 641350 et 655230 – 657766.

Description technique

| | |
|----------------------|-------------------|
| Carré d'entraînement | 3/8 pouce |
| Ouverture | 13 mm |
| Epaisseur tête h | 6,3 mm |
| Largeur de tête b | 25,4 mm |
| Longueur L | 34,3 mm |
| Forme, réduction | Forme de mâchoire |
| Matériau | Acier au chrome |

| | |
|-----------------|---------|
| Surface | chromé |
| Type de produit | Douille |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Cliquet réversible, 3/8" avec éjecteur Type | 635025 |
| Poignée transversale, 3/8 pouce QuickRelease Longueur totale 165 mm | 635750 165 |
| Cliquet de précision "Zyklop Metal", réversible, 3/8" avec éjecteur | 635295 |
| Cliquet articulé, 3/8" avec éjecteur | 635335 |
| Rallonge, 3/8" Longueur totale 40 mm | 635420 40 |
| Rallonge, 3/8" Longueur totale 240 mm | 635429 240 |
| Rallonge, 3/8" QuickRelease Longueur totale 75 mm | 635645 75 |
| Cliquet traversant, 3/8" avec manche court | 635900 |
| Rallonge, 3/8" flexible Longueur totale 194 mm | 635600 194 |
| Rallonge, 3/8" extra longue Longueur totale 508 mm | 635500 508 |
| Poignée articulée, 3/8 pouce | 636000 |
| Cliquet de précision "Zyklop Speed" réversible, 3/8" avec tête orientable et éjecteur | 635190 |
| Cardan, 3/8 pouce Type 3/8 | 636220 3/8 |
| Rallonge, 3/8" Longueur totale 125 mm | 635400 125 |
| Rallonge, 3/8" Longueur totale 40 mm | 635400 40 |
| Rallonge, 3/8" Longueur totale 125 mm | 635420 125 |
| Rallonge, 3/8" extra longue Longueur totale 305 mm | 635500 305 |
| Poignée transversale, 3/8 pouce Longueur totale 200 mm | 635729 200 |
| Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm | 635429 75 |
| Cliquet de précision "Zyklop Metal", carré traversant 3/8" avec éjecteur | 635290 |
| Rallonge, 3/8" QuickRelease Longueur totale 160 mm | 635645 160 |

| | |
|--|------------|
| Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm | 635400 75 |
| Cardan, 3/8 pouce QuickRelease Type 3/8 | 636250 3/8 |
| Cardan, 3/8 pouce Type 3/8 | 636229 3/8 |
| Rallonge, 3/8" Longueur totale 125 mm | 635429 125 |
| Rallonge spéciale 3/8 pouce | 612950 |
| Poignée transversale, 3/8 pouce Longueur totale 200 mm | 635720 200 |
| Rallonge, 3/8" QuickRelease Longueur totale 240 mm | 635645 240 |
| Cliquet de précision réversible, 3/8" avec éjecteur et poignée tournante | 635220 |
| Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm | 635420 75 |
| Rallonge, 3/8" extra longue Longueur totale 711 mm | 635500 711 |
| Cliquet réversible, 3/8" avec éjecteur Type 3/8 | 635090 3/8 |
| Rallonge, 3/8" Longueur totale 240 mm | 635400 240 |
| Poignée transversale, 3/8 pouce Longueur totale 165 mm | 635700 165 |
| Rallonge, 3/8" Longueur totale 160 mm | 635400 160 |
| Cardan, 3/8 pouce Type 3/8 | 636200 3/8 |