

**Clés col de cygne Forme de mâchoire, Ouverture: 15mm****Données de commande**

N° commande	612900 15
GTIN	4018754003525
Classe d'article	63A

Description**Exécution:**

Forgées, tête avec carré pour insertion d'outils d'entraînement, tels que cliquet, rallonge, etc.

Utilisation:

Endroits difficilement accessibles, grâce au choix des outils modulaires.

Matière(s):

Acier au chrome Alloy-Steel, chromé, finition polie / chants arrondis (pas d'arêtes vives).

Remarque(s):

Outils d'entraînement adaptés, voir codes art. 632000 – 641350 et 655230 – 657766.

Description technique

Ouverture	15 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Epaisseur tête h	6,3 mm
Largeur de tête b	30 mm
Longueur L	37,7 mm
Forme, réduction	Forme de mâchoire
Matériau	Acier au chrome

Surface	chromé
Type de produit	Douille

Accessoires

Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm	635420 75
Cliquet de précision "Zyklop Metal", réversible, 3/8" avec éjecteur	635295
Rallonge, 3/8"extra longue Longueur totale 711 mm	635500 711
Poignée articulée, 3/8 pouce	636000
Cliquet réversible, 3/8" avec éjecteur Type	635025
Cliquet de précision "Zyklop Speed" réversible, 3/8" avec tête orientable et éjecteur	635190
Rallonge, 3/8" Longueur totale 40 mm	635420 40
Poignée transversale, 3/8 pouce Longueur totale 200 mm	635720 200
Cliquet réversible, 3/8" avec éjecteur Type 3/8	635090 3/8
Poignée transversale, 3/8 pouce Longueur totale 200 mm	635729 200
Rallonge, 3/8" Longueur totale 125 mm	635429 125
Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm	635400 75
Poignée transversale, 3/8 pouce Longueur totale 165 mm	635700 165
Rallonge, 3/8"QuickRelease Longueur totale 160 mm	635645 160
Rallonge, 3/8" Longueur totale 40 mm	635400 40
Cardan, 3/8 pouce Type 3/8	636229 3/8
Cliquet traversant, 3/8" avec manche court	635900
Cliquet de précision réversible, 3/8" avec éjecteur et poignée tournante	635220
Rallonge, 3/8" Longueur totale 125 mm	635400 125
Rallonge, 3/8" Longueur totale 160 mm	635400 160
Rallonge, 3/8"extra longue Longueur totale 305 mm	635500 305
Rallonge, 3/8" Longueur totale 125 mm	635420 125

Rallonge, 3/8" Longueur totale 240 mm	635400 240
Rallonge, 3/8"extra longue Longueur totale 508 mm	635500 508
Cardan, 3/8 pouceQuickRelease Type 3/8	636250 3/8
Poignée transversale, 3/8 pouceQuickRelease Longueur totale 165 mm	635750 165
Cardan, 3/8 pouce Type 3/8	636200 3/8
Rallonge, 3/8" Longueur totale 240 mm	635429 240
Rallonge, 3/8"QuickRelease Longueur totale 240 mm	635645 240
Rallonge, 3/8"QuickRelease Longueur totale 75 mm	635645 75
Rallonge, 3/8"flexible Longueur totale 194 mm	635600 194
Cliquet articulé, 3/8" avec éjecteur	635335
Cliquet de précision "Zyklop Metal", carré traversant 3/8" avec éjecteur	635290
Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm	635429 75
Cardan, 3/8 pouce Type 3/8	636220 3/8
Rallonge spéciale 3/8 pouce	612950