



## Cliquet de précision réversible, 3/8", Type:



### Données de commande

N° commande	635175
GTIN	4000896185412
Classe d'article	630

### Description

#### Exécution:

Avec levier d'inversion droite / gauche, angle de reprise à 5°.

#### Norme:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

#### Adapté(s) pour :

Douilles actionnées à la main.

Carré d'entraînement: 3/8 pouce

Nombre de dents: 72

### Description technique

Carré d'entraînement	3/8 pouce
Longueur totale	186 mm
Nombre de dents	72
Angle de reprise	5 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Type de produit	Cliquets

