

MIRKA**Disque ABRALON™, Ø 77 mm, Grain: 3000****Données de commande**

N° commande	567901 3000
GTIN	6416868656947
Classe d'article	56M

Description**Exécution:**

Le système de finition breveté ABRALON™ se compose d'un filet tissu avec revêtement en carbure de silicium des supports en mousse fins. Avantages:

- **Le système de polissage permet la libre circulation de l'eau ou de l'air, la poussière de polissage est efficacement éliminée.**
- **Efficacité optimale – temps de travail réduit et longue durée de vie.**

Utilisation:

Pour **polissage manuel ou avec machine à sec ou non** de contours, moules, métaux **avec des exigences superficielles élevées** et le pré-polissage.

Description technique

Grain	3000
Ø disque	77 mm
Série	ABRALON™
Abrasifs	Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif	SiC
Support	Filet tissu
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %

Attribut des noms de produit	Ø 77 mm
Machine motrice	Ponceuse excentrique
Vitesse de rotation maximale	40 m/s
Type de produit	Disque abrasif auto-agrippant

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

Accessoires

Plateau-support auto-agrippant PU Ø ext. 77 mm	567885 77
--	-----------