

**STARCKE®****Disque abrasif auto-agrippant papier (A) 6 + 1 perforations, Ø 150 mm, Grain: 60**

## Données de commande

N° commande	567775 60
GTIN	4002748776670
Classe d'article	56Z

## Description

### Exécution:

**Papier abrasif** Starcke 540 FK (papier F, grain 40 à 180) ou Starcke 544 C3K (grain 240 – 800, revêtu de stéarate) avec **haute résistance et densité élevée**.

Capacité d'abrasion élevée grâce au grain corindon spécial **(A)**.

Le **dos du disque est auto-agrippant** pour un changement de disque rapide.

Avec 6 perforations pour meuleuses excentrées Atlas Copco RO150 (réf. 073700-150), également pour Bosch, Metabo, etc.

### Utilisation:

**Utilisation universelle** pour le polissage de métaux, métaux non ferreux, peinture, vernis, bois, plastique.

Sur **ponceuses excentriques** avec plateau-support adhésif, p. ex. 567885 / 567990. Vitesse de rotation maximale: **40 m/s**.

## Description technique

Grain	60
Ø disque	150 mm

Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 150 mm
Nombre de trous d'aspiration	7
Machine motrice	Ponceuse excentrique
Vitesse de rotation maximale	40 m/s
Type de produit	Disque abrasif auto-agrippant

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		

### Accessoires

Plateau-support PU perforé Ø ext. 147 mm	567990 147
	567887 150

Plateau-support auto-agrippant PU perforations multiples  
Ø ext. 150 mm

Plateau-support auto-agrippant PU Ø ext. 150 mm

567885 150