

MIRKA**Bandes abrasives auto-agrippantes ABRANET®, 70×125 mm, Grain: 120****Données de commande**

N° commande	567840 120
GTIN	6416868527704
Classe d'article	56M

Description**Exécution:**

Disques abrasifs auto-agrippants composés de tissu polyamide recouvert de grain abrasif dans une **structure maillée** avec des milliers de perforations.

Avantage(s):

- **Polissage sans poussière: charge environnementale et encombrement minimum.**
- **Pas d'usure du disque abrasif (les erreurs superficielles et les amas de poussière sont évités).**
- **Garantie de meilleures surfaces avec une consommation réduite d'abrasifs.**
- **Efficacité optimale – la capacité d'enlèvement de matière augmente en fonction des surfaces.**

Utilisation:

Bandes abrasives auto-agrippantes ABRANET® pour utilisation sur des ponceuses vibrantes ou pour utilisation manuelle avec les blocs de ponçage 567856.

Ponçage du vernis, des mastics, des apprêts, du plastique (renforcés par fibres), des alliages non ferreux et d'aluminium, des composants de mobilier.

Description technique

Grain	120
Série	ABRANET®
Abréviation de l'abrasif	A

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Largeur feuille abrasive	70 mm
Longueur feuille abrasive	125 mm
Attribut des noms de produit	70×125 mm
Type de produit	Papier abrasif auto-agrippant

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Bloc à poncer à fermeture auto-agrippante Pour feuille abrasive l×L 70X125 mm

567856 70X125