

**Disque abrasif auto-agrippant (A) 15 perforations, Ø 150 mm, Grain: 120****Données de commande**

N° commande	567790 120
GTIN	4045197526434
Classe d'article	52M

Description**Exécution:**

Disques abrasifs auto-agrippant avec **support papier**. Le revêtement anti-poussière empêche un encrassement précoce. Le dos du disque est pourvu de adhésif.

Disque abrasif auto-agrippant avec structure semi-ouverte, corindon (A).

Utilisation:

Sur **ponceuses excentriques** avec plateau-support adhésif, p. ex. 567990 (aspiration possible).

Produit universel pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin sur toutes les surfaces métalliques et plastiques, les systèmes de vernissage et les bois.

Description technique

Grain	120
Ø disque	150 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 150 mm

Nombre de trous d'aspiration	15
Machine motrice	Ponceuse excentrique
Vitesse de rotation maximale	40 m/s
Type de produit	Disque abrasif auto-agrippant

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Plateau-support auto-agrippant PU perforations multiples Ø ext. 150 mm	567887 150
Plateau-support auto-agrippant PU Ø ext. 150 mm	567885 150
Plateau-support PU perforé Ø ext. 147 mm	567990 147