

MIRKA**Disque abrasif auto-agrippant ABRANET®, Ø 77 mm, Grain: 180****Données de commande**

N° commande	567801 180
GTIN	5435006666533
Classe d'article	56M

Description**Exécution:**

Disques abrasifs auto-agrippants composés de tissu polyamide recouvert de grain abrasif dans une **structure maillée** avec des milliers de perforations.

Avantage(s):

- **Polissage sans poussière: charge environnementale et encombrement minimum.**
- **Pas d'usure du disque abrasif (les erreurs superficielles et les amas de poussière sont évités).**
- **Garantie de meilleures surfaces avec une consommation réduite d'abrasifs.**
- **Efficacité optimale – la capacité d'enlèvement de matière augmente en fonction des surfaces.**

Utilisation:

Ponçage du vernis, des mastics, des apprêts, du plastique (renforcé par fibres), des alliages non ferreux et d'aluminium, des composants de mobilier.

Description technique

Grain	180
Ø disque	77 mm
Série	ABRANET®
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %

Attribut des noms de produit	Ø 77 mm
Machine motrice	Ponceuse excentrique
Vitesse de rotation maximale	40 m/s
Type de produit	Disque abrasif auto-agrippant

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Plateau-support auto-agrippant PU Ø ext. 77 mm	567885 77
--	-----------