

Garant**Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive, Ouverture: 21 mm****Données de commande**

N° commande	637125 21
GTIN	4045197497468
Classe d'article	61A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

L'ouverture de douille Surface Drive permet un ajustage plus solide et une force d'action plus élevée. La pression agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires, p. ex. en pouces (A/F, BSF, BSW), et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l'aide de Surface Drive.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Longueur	29 mm
Ø côté réception	27,9 mm
Ouverture	21 mm
Ouverture	13/16 pouce
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Profil douille 6 pans	Surfacedrive
Norme	DIN 3124

Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Douille