

**Garant****Douille 6 pans 3/8 pouce Surface Drive, Ouverture: 11 mm****Données de commande**

N° commande	637125 11
GTIN	4045197497284
Classe d'article	61A

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

L'ouverture de douille Surface Drive permet un ajustage plus solide et une force d'action plus élevée. La pression agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires, p. ex. en pouces (A/F, BSF, BSW), et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l'aide de Surface Drive.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

**Description technique**

Longueur	25,5 mm
Ouverture	11 mm
Ø côté réception	15,9 mm
Ouverture	7/16 pouce
Ouverture	13/32 pouce
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Profil douille 6 pans	Surfacedrive

Norme	DIN 3124
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Type de produit	Douille