

**Clé à fourches DIN 895, Ouvertures: 24X27mm****Données de commande**

N° commande	613000 24X27
GTIN	4045197384607
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées; position de la mâchoire 15°, corps robuste.

Norme:

DIN 895

Matière(s):

Acier spécial (résistance 1200 – 1400 N/mm²).

Surface noire.

Description technique

Hauteur mâchoires max. h	10,5 mm
Ouverture de clé 2	27 mm
Ouverture de clé 1	24 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur de clé L	255 mm
Norme	DIN 895
Position de la mâchoire 1	15 degré
Position de la mâchoire 2	15 degré
Matériau	Acier spécial
Surface	bruni
Type de produit	Clés

