

**DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE, Ouverture: 22mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 637200 22 |
| GTIN | 4018754003037 |
| Classe d'article | 63A |

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **AS-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel (résistant à l'écaillage).

Remarque(s):

ATTENTION!

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 637229

Description technique

| | |
|------------------|---------|
| Longueur | 35 mm |
| Ø côté réception | 28,7 mm |
| Ouverture | 22 mm |

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Carré d'entraînement | 3/8 pouce |
| Norme | DIN 3124 |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans |
| Matériau | Acier hautes performances HPQ® |
| Surface | chromé sur nickel |
| Avec profil AS-Drive | oui |
| Type de produit | Douille |