

**Cylindre abrasif à lamelles, tissu (A), Ø 100×50 mm, Grain: 60****Données de commande**

N° commande	568464 60
GTIN	4045197680655
Classe d'article	52E

Description**Exécution:**

Disposition des lamelles de la toile abrasive en éventail autour de l'axe du cylindre abrasif. Dimensions standard Ø 100×100 mm ou modèle étroit Ø 100×50 mm pour petites surfaces. Ø alésage 19 mm avec rainures multiples.

Utilisation:

Pour le **dérouillage, le décapage, l'ébarbage** et le ponçage long.

Remarque(s):

Pour l'ajustement de largeur en cas d'utilisation de rouleaux minces Ø 100×50 mm, utilisez le jeu de bagues d'écartement 568439.

Description technique

Vitesse de rotation recommandée	3700 min ⁻¹
Grain	60
Support	Tissu
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Ø manchon	100 mm

Largeur rouleau	50 mm
Attribut des noms de produit	Ø 100×50 mm
Ø alésage	19 mm
Type de produit	Cylindre abrasif à lamelles, tissu, fendu

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		