



## Capteur de mesure «FMT», Couple maximal: 2Nm



### Données de commande

N° commande	654350 2
GTIN	5060922232892
Classe d'article	66D

### Description

#### Exécution:

- Capteur statique avec câble (2 m) pour connexion directe à 654300 ou 654340 (reconnaissance automatique des données d'étalonnage).
- Fixation directe sur la table de travail à l'aide de 3 vis (non fournies).

#### Livraison:

#### Avec certificat d'étalonnage à droite UKAS.

Jusqu'à la réf. 150 comprise, avec simulateur de vissage pour le contrôle des tournevis électriques et pneumatiques. Dans une valise robuste en plastique.

#### Remarque(s):

Ne convient pas pour les clés à chocs!

### Description technique

Couple maximal	2 Nm
Emmanchement carré	1/4 pouce
Plage de mesure	0,04 - 2 Nm
Emmanchement hexagonal	1/4 pouce
Etalonnage	O4
Sens de serrage	Serrage à droite
Précision de mesure du couple	±0,5 %
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant

Type de produit

Appareils de contrôle de couple

**Services**

Etalonnage à droiteAppareil / capteur de contrôle de couple Type 400

020120 400

**Accessoires**

Simulateur de vissage Couple maximal 2 Nm

654352 2