

3M**Mini-bande abrasive Ø 90×100 mm, SC-BF, Comparaison grain: 100****Données de commande**

N° commande	568561 100
GTIN	4001895524561
Classe d'article	53M

Description**Exécution:**

Mini-bandes abrasives Ø **90×100 mm** (289×100 mm).

Mini-bandes abrasives en nylon pour travaux de transition, de satinage et de finition.

Avec pellicule pour utilisation légère sur tous les rouleaux.

Utilisation:

Sur machines de polissage et satineuses avec roues 568570 / 568577 (Ø alésage 19 mm). Vitesse de rotation maximale: 5000 min⁻¹.

Description technique

Comparaison grain	100
Longueur bande abrasive	289 mm
Ø bande abrasive	90 mm
Largeur bande abrasive	100 mm
Couleur	brun
Exécution	A coarse
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %

Référence fabricant	SC-BF
Type de produit	Bande abrasive

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Roue Ø 90x100 mm Type AIR	568575 AIR
---------------------------	------------