



## Capteur de mesure «FMT», Couple maximal: 25Nm



### Données de commande

N° commande	654350 25
GTIN	5060922232939
Classe d'article	66D

### Description

#### Exécution:

- **Capteur statique avec câble (2 m) pour connexion directe à 654300 ou 654340 (reconnaissance automatique des données d'étalonnage).**
- **Fixation directe sur la table de travail à l'aide de 3 vis (non fournies).**

#### Livraison:

##### **Avec certificat d'étalonnage à droite UKAS.**

Jusqu'à la réf. 150 comprise, avec simulateur de vissage pour le contrôle des tournevis électriques et pneumatiques. Dans une valise robuste en plastique.

#### Remarque(s):

Ne convient pas pour les clés à chocs!

### Description technique

Plage de mesure	1,25 - 25 Nm
Emmanchement hexagonal	1/4 pouce
Couple maximal	25 Nm
Emmanchement carré	1/4 pouce
Emmanchement carré	3/8 pouce
Etalonnage	O4
Sens de serrage	Serrage à droite
Précision de mesure du couple	±0,5 %

Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Type de produit	Appareils de contrôle de couple

## Services

Etalonnage DAkkS à droiteAppareil / capteur de contrôle de couple Type 1000	020130 1000
Etalonnage à droiteAppareil / capteur de contrôle de couple Type 400	020120 400
Etalonnage DAkkS des deux côtésAppareil / capteur de contrôle de couple Couple maximal 1000/2 Nm	020150 1000/2
Etalonnage DAkkS à droiteAppareil / capteur de contrôle de couple Type 0,1-1100	020130 0,1-1100
Etalonnage DAkkS des deux côtésAppareil / capteur de contrôle de couple Couple maximal 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

## Accessoires

Simulateur de vissage Couple maximal 25 Nm	654352 25
--	-----------