



Disque de tronçonnage STANDARD ** pour la pierre, Ø disque: 125mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 569700 125 |
| GTIN | 9003173677872 |
| Classe d'article | 53T |

Description

Exécution:

Disques de tronçonnage universels (spécification: **C30-BF**).

Utilisation:

Pour pierres naturelles et artificielles, briques réfractaires et béton.

Description technique

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Forme | 42 |
| Forme | coudé |
| Ø alésage | 22,23 mm |
| Vitesse de rotation max. | 12200 min ⁻¹ |
| Epaisseur de disque | 2,5 mm |
| Spécification | C30-BF |
| Ø disque | 125 mm |
| Pour épaisseurs de matériaux | 7,5 mm |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Abrasifs | Carbure de silicium (SiC) |
| Abréviation de l'abrasif | SiC |
| Optimisé pour le matériau | Pierre naturelle |
| Optimisé pour le matériau | Pierre artificielle |
| Optimisé pour le matériau | Pierre |
| Machine motrice | Meuleuses d'angle |
| Vitesse de rotation maximale | 80 m/s |
| Type de produit | Disque de tronçonnage |