



Capteur de mesure «FMT», Couple maximal: 1500Nm



Données de commande

N° commande	654350 1500
GTIN	5060922233110
Classe d'article	66D

Description

Exécution:

- **Capteur statique avec câble (2 m) pour connexion directe à 654300 ou 654340 (reconnaissance automatique des données d'étalonnage).**
- **Fixation directe sur la table de travail à l'aide de 3 vis (non fournies).**

Livraison:

Avec certificat d'étalonnage à droite UKAS.

Jusqu'à la réf. 150 comprise, avec simulateur de vissage pour le contrôle des tournevis électriques et pneumatiques. Dans une valise robuste en plastique.

Remarque(s):

Ne convient pas pour les clés à chocs!

Description technique

Emmanchement carré	3/4 pouce
Emmanchement carré	1 pouce
Couple maximal	1500 Nm
Plage de mesure	30 - 1500 Nm
Sens de serrage	Serrage à droite
Précision de mesure du couple	±0,5 %

Certificat d'étalonnage

Certificat d'étalonnage du fabricant

Type de produit

Appareils de contrôle de couple