



Disque de tronçonnage STANDARD ** pour la pierre, Ø disque: 230mm



Données de commande

N° commande	569700 230
GTIN	9003173675854
Classe d'article	53T

Description

Exécution:

Disques de tronçonnage universels (spécification: **C30-BF**).

Utilisation:

Pour pierres naturelles et artificielles, briques réfractaires et béton.

Description technique

Epaisseur de disque	3 mm
Ø alésage	22,23 mm
Forme	droit
Vitesse de rotation max.	6600 min ⁻¹
Forme	41
Spécification	C30-BF
Ø disque	230 mm
Pour épaisseurs de matériaux	9 mm

Abrasifs	Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif	SiC
Optimisé pour le matériau	Pierre naturelle
Optimisé pour le matériau	Pierre artificielle
Optimisé pour le matériau	Pierre
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage