



## Douille pour bougies d'allumage 3/8 pouce, Ouverture: 16mm



### Données de commande

N° commande	637310 16
GTIN	4018754003204
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **AS-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis. Douilles 12 pans.

#### Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel (résistant à l'écaillage).

### Description technique

Ø côté réception	21,7 mm
Longueur	60 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Mécanisme de retenue pour bougies d'allumage	Caoutchouc
Ouverture	16 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Type de produit	Douille

