



Douille pour bougies d'allumage 3/8 pouce, Ouverture: 18mm



Données de commande

N° commande	637310 18
GTIN	4018754003228
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **AS-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis. Douilles 6 pans.

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel (résistant à l'écaillage).

Description technique

Ouverture	18 mm
Mécanisme de retenue pour bougies d'allumage	Caoutchouc
Ø côté réception	24,2 mm
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Longueur	65 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Type de produit	Douille

