



Douille, 3/8 pouce pour Torx®, Profil Torx®: E14



Données de commande

N° commande	637450 E14
GTIN	4018754003716
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carrés femelles suivant **DIN 3120**.

Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de douilles à tolérances étroites. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis.

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel (résistant à l'écaillage).

Carré d'entraînement: 3/8 pouce

Dim. profil A: 12,9 mm

Ø côté réception: 16,5 mm

Longueur: 28 mm

Description technique

Ø côté réception	16,5 mm
Longueur	28 mm
Profil Torx®	E14
Dim. profil A	12,9 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles pour vis TORX®

Type de produit

Douille