



Jeux de clés mixtes, Nombre de clés: 19



Données de commande

N° commande	613510 19
GTIN	4018754058099
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Côté œil avec profil **AS-Drive**. (Réf. 3,2 – 5 avec 6 pans).

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

Livraison:

1 clé mixte de chaque 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Réf. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Remarque(s):

Avantage:

- **Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

Description technique

Nombre de clés	19
Dim. ouvertures de clés	métrique

Position de l'œil	15 degré
Matériau	Acier au chrome
Surface	chromé sur nickel
Type de produit	Clés

Accessoires

Clés mixtes Ouverture 21 mm	613500 21
Clés mixtes Ouverture 7 mm	613500 7
Clés mixtes Ouverture 18 mm	613500 18
Clés mixtes Ouverture 16 mm	613500 16
Clés mixtes Ouverture 5,5 mm	613500 5,5
Clés mixtes Ouverture 24 mm	613500 24
Clés mixtes Ouverture 13 mm	613500 13
Clés mixtes Ouverture 22 mm	613500 22
Clés mixtes Ouverture 10 mm	613500 10
Clés mixtes Ouverture 19 mm	613500 19
Clés mixtes Ouverture 8 mm	613500 8
Clés mixtes Ouverture 17 mm	613500 17
Clés mixtes Ouverture 14 mm	613500 14
Clés mixtes Ouverture 12 mm	613500 12
Clés mixtes Ouverture 6 mm	613500 6
Clés mixtes Ouverture 20 mm	613500 20
Clés mixtes Ouverture 9 mm	613500 9
Clés mixtes Ouverture 11 mm	613500 11
Clés mixtes Ouverture 15 mm	613500 15