



## Clé mixte, pouces, Ouverture: 3/8pouce



### Données de commande

N° commande	613520 3/8
GTIN	4018754020133
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Côté œil avec profil **AS-Drive**. (Réf. 3,2 – 5 avec 6 pans).

#### Norme:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

#### Remarque(s):

**AS-Drive** – Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle **AS-Drive**. **Avantages:**

- **Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

#### Avantage:

- **Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

### Description technique

Longueur de clé L	125 mm
Hauteur mâchoires max. h1	5 mm

Ouverture	3/8 pouce
Dim. ouvertures de clés	en pouces
Hauteur de bague maximale $h_{2\text{ max}}$	9 mm
Position de l'œil	15 degré
Type de produit	Clés