



## Clés mixtes, Ouverture: 4mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 613500 4      |
| GTIN             | 4018754019106 |
| Classe d'article | 63A           |

### Description

#### Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Côté œil avec profil **AS-Drive**. (Réf. 3,2 – 5 avec 6 pans).

#### Norme:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

#### Remarque(s):

#### Avantage:

- **Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

**ATTENTION!**

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 613600

### Description technique

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Ouverture                 | 4 mm     |
| Hauteur mâchoires max. h1 | 4 mm     |
| Longueur de clé L         | 85 mm    |
| Dim. ouvertures de clés   | métrique |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Hauteur de bague maximale $h_{2\max}$ | 6 mm              |
| Norme                                 | DIN 3113 A        |
| Norme                                 | ISO 3318          |
| Norme                                 | ISO 7738          |
| Position de l'œil                     | 15 degré          |
| Procédé de fabrication                | forgé             |
| Matériau                              | Acier au chrome   |
| Surface                               | chromé sur nickel |
| Type de produit                       | Clés              |