



Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce, Hexagonal: 6mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 637600 6 |
| GTIN | 4018754002597 |
| Classe d'article | 63A |

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis.

Lame en acier de haute qualité, non revêtue.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel (résistant à l'écaillage).

Remarque(s):

ATTENTION!

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 637629

Description technique

| | |
|-----------------------|------------|
| Longueur | 52 mm |
| Hexagonal | 6 mm |
| Ø côté entraînement | 17,8 mm |
| Carré d'entraînement | 3/8 pouce |
| Profil d'entraînement | Clé 6 pans |
| Type de produit | Douille |

