

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse conique torsadée torsades alternées, fil d'acier 0,50 mm, Ø brosse D1×filetage M: 115XM14mm****Données de commande**

N° commande	571305 115XM14
GTIN	4017359370124
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Brosse **conique coudée** à fil lisse 0,50 mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier.

Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.

Utilisation:

Torsades alternées (droite / gauche) pour une agressivité accrue lors des brossages difficiles. Idéales pour une utilisation dans les coins et les arêtes, fonctionnement silencieux.

Idéal pour travailler dans des endroits difficiles d'accès et pour les brossages durs, par ex. décapage, dérouillage, décrassage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.

Avec **filetage intérieur M14**, pour fixation directe **sur des meuleuses d'angle**.

Description technique

Epaisseur des soies	0,5 mm
Nombre de torsades	20
Ø brosse D ₁	115 mm
Longueur de garnissage H ₁	24 mm
Vitesse de rotation max.	12500 min ⁻¹

Largeur de garnissage L ₁	12 mm
Filetage M	M14
Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	Torsades alternées
Type de produit	Brosses coniques