

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire 1 rangée micro-abrasive 0,6 mm, SiC 120, Ø brosse D1×largeur de brosse: 150X14mm****Données de commande**

N° commande	570320 150X14
GTIN	4017359136294
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Brosses à une seule rangée avec matériau de garnissage ondulé.

Utilisation:

Pour le dépolissage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, etc. Les brosses à une seule rangée peuvent être **montées sur des cylindres de largeur variable** en les joignant bout à bout. Pour utilisation individuelle sur rectifieuses.

Description technique

Ø alésage agrandissable jusqu'à	30 mm
Longueur de garnissage H ₁	32 mm
Vitesse de rotation max.	6000 min ⁻¹
Ø brosse D ₁	150 mm
Largeur brosse	14 mm
Ø alésage d ₁	12 mm

Abrasifs	Carbure de silicium (SiC) inséré
Matériau garnissage	microabrasif, nylon abrasif
Abréviation de l'abrasif	SiC
Epaisseur des soies	0,6 mm
Type de produit	Brosse circulaire