

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire Fil d'acier 0,50 mm, Ø brosse D1×Ø alésage d1 / Filetage M: 115X22mm****Données de commande**

N° commande	571200 115X22
GTIN	4017359005224
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Brosse circulaire à fil lisse 0,50mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier. **Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.**

Utilisation:

Torsadée à gauche, détortillement précoce évité en toute sécurité.

Pour les brossages difficiles, par ex. décapage, dérouillage, décalaminage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.

Description technique

Nombre de torsades	20
Longueur de garnissage H ₁	24 mm
Ø brosse D ₁	115 mm
Epaisseur des soies	0,5 mm
Vitesse de rotation max.	12500 min ⁻¹

Largeur de garnissage L ₁	14 mm
Ø alésage d ₁	22 mm
Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	torsadé à gauche
Type de produit	Brosse circulaire