

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire (verte) fil INOX 0,30 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 150X30mm****Données de commande**

N° commande	570200 150X30
GTIN	4017359109205
Classe d'article	57L

**Description****Exécution:**

Fil ondulé solidement serti dans le corps d'acier. **Garnissage dense**, précision de concentricité et résistance à l'usure élevées. Possibilité d'adaptation aux différents alésages grâce aux **bagues de réduction interchangeables** (fournies).

**Utilisation:**

Utilisation également sur des tourets ou des machines à arbre flexible.  
Pour le dépolissage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, etc.

**Description technique**

Ø bague de réduction	12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm
Ø brosse D <sub>1</sub>	150 mm
Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	33 mm
Vitesse de rotation max.	6000 min <sup>-1</sup>
Largeur brosse	26 mm
Ø alésage d <sub>1</sub>	40 mm

Type de produit

Brosse circulaire