

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire Fil d'acier 0,50 mm, Ø brosse D1×Ø alésage d1 / Filetage M: 178XM14mm****Données de commande**

N° commande	571200 178XM14
GTIN	4017359016923
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Brosse circulaire à fil lisse 0,50mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier. **Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.**

Utilisation:

Torsadée à gauche, détortillement précoce évité en toute sécurité.

Pour les brossages difficiles, par ex. décapage, dérouillage, décalaminage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage. Avec **filetage intérieur M14**, pour fixation directe **sur meuleuses d'angle**.

Description technique

Vitesse de rotation max.	12500 min ⁻¹
Epaisseur des soies	0,5 mm
Nombre de torsades	32
Longueur de garnissage H ₁	38 mm

Ø brosse D ₁	178 mm
Largeur de garnissage L ₁	14 mm
Filetage M	M14
Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	torsadé à gauche
Type de produit	Brosse circulaire