



Disque de tronçonnage diamanté 4 en 1 PREMIUM*** Premium, Ø disque: 230 mm



Données de commande

N° commande	569735 230
GTIN	9003177046179
Classe d'article	53T

Description

Exécution:

Disques de tronçonnage diamantés pour meulage à sec ou avec arrosage. Ø alésage 22,23 mm.

- **Durée de tronçonnage très courte grâce aux diamants très coupants.**
- **Durée de vie extrêmement longue, remplacement du disque moins fréquent.**
- **Diamètre constant, donc profondeur de coupe toujours optimale.**
- **Le disque ne subissant qu'une faible usure, il produit peu de poussières.**

Puissance et durée de vie maximales grâce à la nouvelle technologie des segments avec répartition optimisée du grain. Coupe 20 – 30 % plus rapide, **vibrations réduites et arêtes propres**. Pour **utilisation universelle** sur le béton, le marbre, les matériaux abrasifs et le béton armé. **Hauteur de garnissage 14 mm.**

Norme:

Disques de tronçonnage diamantés pour **meulage à sec ou avec arrosage**. Ø alésage 22,23 mm.

Puissance et durée de vie maximales, arêtes propres. **Utilisation universelle** sur le béton, le marbre, les matériaux abrasifs et l'acier.

Utilisation:

Pour le tronçonnage de tous les matériaux de construction courants comme le béton (armé), la brique, la pierre naturelle, le carrelage, etc.

Remarque(s):

- **Revêtement au diamant pré-affûté. Respecter impérativement le sens de rotation indiqué!**
- **Autres disques de tronçonnage diamantés sur demande.**

Vitesse de rotation maximale: 80 m/s

Ø alésage: 22,23 mm

Ø alésage: 22,23 mm

Description technique

Ø alésage	22,23 mm
Hauteur revêtement abrasif	14 mm
Ø disque	230 mm
Vitesse de rotation max.	6600 min ⁻¹
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D
Forme	41
Forme	droit
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disques de tronçonnage