

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY
Brosse circulaire (verte) fil INOX 0,30 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 200X38mm

Données de commande

N° commande	570200 200X38
GTIN	4017359048078
Classe d'article	57L

Description
Exécution:

Fil ondulé solidement serti dans le corps d'acier. **Garnissage dense**, précision de concentricité et résistance à l'usure élevées. Possibilité d'adaptation aux différents alésages grâce aux **bagues de réduction interchangeables** (fournies).

Utilisation:

Utilisation également sur des tourets ou des machines à arbre flexible. Pour le dépolissage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, etc.

Description technique

Longueur de garnissage H ₁	48 mm
Ø brosse D ₁	200 mm
Ø bague de réduction	12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm
Vitesse de rotation max.	6000 min ⁻¹
Largeur brosse	29 mm
Ø alésage d ₁	50 mm

Type de produit

Brosse circulaire