

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire Fil d'acier 0,50 mm, Ø brosse D1×Ø alésage d1 / Filetage M: 200X22mm****Données de commande**

N° commande	571200 200X22
GTIN	4017359013779
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Brosse circulaire à fil lisse 0,50mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier. **Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.**

Utilisation:

Torsadée à gauche, détortillement précoce évité en toute sécurité.

Pour les brossages difficiles, par ex. décapage, dérouillage, décalaminage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.

Description technique

Ø brosse D ₁	200 mm
Épaisseur des soies	0,5 mm
Vitesse de rotation max.	9000 min ⁻¹
Longueur de garnissage H ₁	41 mm
Nombre de torsades	36

Largeur de garnissage L ₁	14 mm
Ø alésage d ₁	22 mm
Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	torsadé à gauche
Type de produit	Brosse circulaire