


LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire torsades alternées, fil d'acier 0,50 mm, Ø brosse D1×Ø alésage d1 / Filetage M: 115X22mm****Données de commande**

N° commande	571205 115X22
GTIN	4017359385838
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Brosse circulaire droite à fil lisse 0,50 mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier.

Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.

Utilisation:

Torsades alternées (droite / gauche) pour une agressivité accrue lors des brossages difficiles. Idéales pour une utilisation dans les coins et les arêtes, fonctionnement silencieux.

Pour les brossages durs, par ex. décapage, dérouillage, décrassage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.

Description technique

Ø brosse D ₁	115 mm
Epaisseur des soies	0,5 mm
Longueur de garnissage H ₁	24 mm
Nombre de torsades	20

Vitesse de rotation max.	12500 min ⁻¹
Largeur de garnissage L ₁	14 mm
Ø alésage d ₁	22 mm
Matériau garnissage	Fil d'acier
Type de produit	Brosse circulaire