

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire fil INOX 0,50 mm, Ø brosse D1×Ø alésage d1 / Filetage M:  
115X22mm****Données de commande**

N° commande	571250 115X22
GTIN	4017359013687
Classe d'article	57L

**Description****Exécution:**

Brosse circulaire droite à fil lisse 0,50 mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier.

**Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.**

**Utilisation:**

**Torsadée à gauche**, détortillement précoce évité en toute sécurité.

Pour les brossages durs, par ex. décapage, dérouillage, décrassage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.

**Description technique**

Ø brosse D <sub>1</sub>	115 mm
Épaisseur des soies	0,5 mm
Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	24 mm
Vitesse de rotation max.	12500 min <sup>-1</sup>
Nombre de torsades	20

Largeur de garnissage L <sub>1</sub>	14 mm
Ø alésage d <sub>1</sub>	22 mm
Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	torsadé à gauche
Type de produit	Brosse circulaire