

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire fil INOX 0,50 mm, Ø brosse D1×Ø alésage d1 / Filetage M:
178X22mm****Données de commande**

N° commande	571250 178X22
GTIN	4017359017753
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Brosse circulaire droite à fil lisse 0,50 mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier.

Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.

Utilisation:

Torsadée à gauche, détortillement précoce évité en toute sécurité.

Pour les brossages durs, par ex. décapage, dérouillage, décrassage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.

Description technique

Epaisseur des soies	0,5 mm
Longueur de garnissage H ₁	38 mm
Ø brosse D ₁	178 mm
Vitesse de rotation max.	12500 min ⁻¹
Nombre de torsades	32

Largeur de garnissage L ₁	14 mm
Ø alésage d ₁	22 mm
Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	torsadé à gauche
Type de produit	Brosse circulaire