

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse à ébavurer micro-abrasive 1,1 mm, SiC 120, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 250X60mm****Données de commande**

N° commande	570520 250X60
GTIN	4017359258835
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Alésage 50,8 mm avec double rainure de clavette 13×7. Autres alésages disponibles.

Fils en nylon abrasif ondulées et résistantes.

Utilisation:

Pour tous les tourets courants. Durée de vie particulièrement élevée grâce au fil d'acier spécial. Fils abrasifs souples pour un ébavurage et un rayonnage uniformes d'arêtes et pour le traitement de surfaces.

Remarque(s):

Seules les pointes de garnissage agissent sur la pièce. Une pression trop forte n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance nécessaire et diminue la durée de vie de la brosse.

Description technique

Ø brosse D ₁	250 mm
Vitesse de rotation max.	3600 min ⁻¹
Largeur brosse	58 mm

Longueur de garnissage H ₁	50 mm
Matériau garnissage	Carbure de silicium inséré
Abréviation de l'abrasif	SiC
Épaisseur des soies	1,1 mm
Machine motrice	Touret d'établi
Type de produit	Brosse circulaire