

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire Fil d'acier 0,20 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1:
150X30mm****Données de commande**

N° commande	570150 150X30
GTIN	4017359077078
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Fil ondulé solidement serti dans le corps d'acier. **Garnissage dense**, précision de concentricité et résistance à l'usure élevées. Possibilité d'adaptation aux différents alésages grâce aux **bagues de réduction interchangeables** (fournies).

Utilisation:

Utilisation également sur des tourets ou des machines à arbre flexible.
Pour le dépolissage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, etc.

Description technique

Longueur de garnissage H ₁	33 mm
Ø bague de réduction	12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm
Ø brosse D ₁	150 mm
Vitesse de rotation max.	6000 min ⁻¹
Largeur brosse	26 mm
Ø alésage d ₁	40 mm

Type de produit

Brosse circulaire