

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire 1 rangée fil INOX 0,30 mm, Ø brosse D1×largeur de brosse:  
150X14mm****Données de commande**

N° commande	570310 150X14
GTIN	4017359153444
Classe d'article	57L

**Description****Exécution:**

**Brosses à une seule rangée** avec matériau de garnissage ondulé.

**Utilisation:**

Pour le dépolissage, le nettoyage, le dérouillage, le décalaminage, etc. Les brosses à une seule rangée peuvent être **montées sur des cylindres de largeur variable** en les joignant bout à bout. Pour utilisation individuelle sur rectifieuses.

**Description technique**

Ø brosse D <sub>1</sub>	150 mm
Ø alésage agrandissable jusqu'à	30 mm
Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	32 mm
Vitesse de rotation max.	6000 min <sup>-1</sup>
Largeur brosse	14 mm
Ø alésage d <sub>1</sub>	12 mm

Matériau garnissage	Fil en INOX
Epaisseur des soies	0,3 mm
Type de produit	Brosse circulaire