



Clé mixte, Ouverture: 12 mm



Données de commande

N° commande	613700 12
GTIN	4045197159496
Classe d'article	61A

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côté œil avec profil **AS-Drive**.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

AS-Drive – Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle **AS-Drive**. **Avantages:**

- **Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

Longueur de clé L: 140 mm

Hauteur mâchoires max. h1: 5,5 mm

Hauteur de bague maximale h_{2 max}: 10 mm

Description technique

Ouverture	12 mm
Hauteur mâchoires max. h1	5,5 mm
Longueur de clé L	140 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique

Hauteur de bague maximale $h_{2\max}$	10 mm
Position de l'œil	15 degré