

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse conique torsadée Fil d'acier 0,50 mm, Ø brosse D1×filetage M:  
100XM14mm****Données de commande**

N° commande	571300 100XM14
GTIN	4017359041444
Classe d'article	57L

**Description****Exécution:**

Brosse **conique coudée** à fil lisse 0,50 mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier.

**Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.**

**Utilisation:**

**Torsadée à gauche**, détortillement précoce évité en toute sécurité.

Idéal pour travailler dans des endroits difficiles d'accès et pour les brossages durs, par ex. décapage, dérouillage, décrassage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.

Avec **filetage intérieur M14**, pour fixation directe **sur des meuleuses d'angle**.

**Description technique**

Epaisseur des soies	0,5 mm
Nombre de torsades	18
Vitesse de rotation max.	12500 min <sup>-1</sup>
Ø brosse D <sub>1</sub>	100 mm

Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	20 mm
Largeur de garnissage L <sub>1</sub>	12 mm
Filetage M	M14
Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	torsadé à gauche
Type de produit	Brosses coniques