



Clé mixte, pouces, Ouverture: 13/16pouce



Données de commande

N° commande	613520 13/16
GTIN	4018754020225
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Côté œil avec profil **AS-Drive**. (Réf. 3,2 – 5 avec 6 pans).

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage; finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

AS-Drive – Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle **AS-Drive**. **Avantages:**

- **Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

Avantage:

- **Les vis sont maintenues par les côtés. Les empreintes sont épargnées. Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

Description technique

Longueur de clé L	260 mm
Hauteur mâchoires max. h1	10 mm

Ouverture	13/16 pouce
Dim. ouvertures de clés	en pouces
Hauteur de bague maximale $h_{2\text{ max}}$	15 mm
Position de l'œil	15 degré
Type de produit	Clés