

**Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce, Hexagonal: 10mm****Données de commande**

N° commande	637620 10
GTIN	4045197163554
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Lame en acier de haute qualité, non revêtue.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles tournevis 6 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 637632; HOLEX: 637622).

Description technique

Ø côté entraînement	19 mm
Hexagonal	10 mm
Longueur	46 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Type de produit	Douille

