

**Jeux de clés mixtes, phosphaté, Nombre de clés: 19****Données de commande**

N° commande	613910 19
GTIN	4045197385307
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Livraison:

1 clé mixte de chaque 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Réf. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Description technique

Nombre de clés	19
Dim. ouvertures de clés	métrique
Position de l'œil	15 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	phosphaté
Attribut des noms de produit	phosphaté
Type de produit	Clés

Accessoires

Clés mixtes Ouverture 24 mm	613900 24
Clés mixtes Ouverture 9 mm	613900 9
Clés mixtes Ouverture 22 mm	613900 22
Clés mixtes Ouverture 8 mm	613900 8
Clés mixtes Ouverture 15 mm	613900 15
Clés mixtes Ouverture 14 mm	613900 14
Clés mixtes Ouverture 6 mm	613900 6
Clés mixtes Ouverture 5,5 mm	613900 5,5
Clés mixtes Ouverture 7 mm	613900 7
Clés mixtes Ouverture 21 mm	613900 21
Clés mixtes Ouverture 10 mm	613900 10
Clés mixtes Ouverture 20 mm	613900 20
Clés mixtes Ouverture 12 mm	613900 12
Clés mixtes Ouverture 11 mm	613900 11
Clés mixtes Ouverture 13 mm	613900 13
Clés mixtes Ouverture 19 mm	613900 19
Clés mixtes Ouverture 16 mm	613900 16
Clés mixtes Ouverture 18 mm	613900 18
Clés mixtes Ouverture 17 mm	613900 17