

**Clés mixtes, phosphaté, Ouverture: 7mm****Données de commande**

N° commande	613900 7
GTIN	4045197385109
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps ovale.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.

Description technique

Longueur de clé L	110 mm
Hauteur mâchoires max. h1	4 mm
Ouverture	7 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Hauteur de bague maximale $h_{2\max}$	7 mm
Position de l'œil	15 degré
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	phosphatée
Attribut des noms de produit	phosphaté
Type de produit	Clés

