



Clé mixte, Ouverture: 27 mm



Données de commande

N° commande	613700 27
GTIN	4045197159618
Classe d'article	61A

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Avec ouverture à tolérances serrées.
Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes.
Côté œil avec profil **AS-drive**.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

Remarque(s):

AS-drive – Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle **AS-drive**. **Avantages :**

- **Les vis sont maintenues par les côtés. – Les empreintes sont épargnées. – Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. – Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

Longueur de clé L: 300 mm

Hauteur mâchoires max. h1: 13 mm

Hauteur de bague maximale h_{2 max}: 18 mm

Description technique

Ouverture	27 mm
Hauteur mâchoires max. h1	13 mm
Longueur de clé L	300 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique

Hauteur de bague maximale $h_{2\max}$

18 mm

Position de l'œil

15 degré